

光線式アクティブセンサー(近赤外線反射式)

DA-303 (S・B・W・BL・ST)

シルバー

ブロンズ

ホワイト

ブラック

ステンカラー



必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー

32個検知スポットを設定可能

センサーの32個の検知スポットを持ち列ごとに消去が可能です。

静止体検出時間設定

2秒・10秒・60秒・∞秒の設定が可能です。

設定可能な列は1・2列です。

3・4列は2秒の固定です。

センサー厚み28.5mmの薄型設計

厚みが28.5mmになったことにより電動シャッターを併用されている環境で、シャッターを閉めるときにシャッターがセンサーに接触することが軽減できます。

環境設定

降雪・降雨・虫・自動ドア開閉時の取付部の揺れによる誤動作を軽減することが可能です。


レベルは通常・レベル1・レベル2・レベル3の4段階です。

干渉設定

近接するセンサーで干渉する恐れのある場合はセンサー同士で設定が異なるように設定することが可能です。


光線式アクティブセンサー(近赤外線反射式)

■ 光学エリア



本図は、奥行き検出範囲可変 本体5°（最外）時の光ビームをしめす。
人の服装や侵入速度あるいは床面などの色や材質の違いにより、エリアは本図と一致しないことがあります。

■ 外形寸法図



■ オプション（別売品）



★納期を事前に確認していただきたい商品です。

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。
■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■ ディップスイッチの設定

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8							
①奥行き調整		②静止体検出時間		③干渉設定		④環境対策	
4列	□	2秒	□	A	□	通常	□
3列	□	10秒	□	B	□	レベル1	□
2列	□	60秒	□	C	□	レベル2	□
1列	□	∞秒	□	D	□	レベル3	□
1 2		3 4		5 6		7 8	

■ 仕様

品 名	光線式アクティブセンサー				
品 番	DA-303S	DA-303B	DA-303W	DA-303BL	DA-303ST
電 源 電 圧	AC/DC12 ～ 110V±10% 50Hz/60Hz				
消 費 電 流	AC100V 時 2.4VA 以下 DC12V 時 80mA 以下				
動 作 表 示	(1) 通電待機中 緑色点灯 (2) 検出中 赤色点灯 (3) 自動ドア引掛け 燈色点灯 (4) リセット待ち 燈色高速点滅				
検 知 出 力	無電圧リレー接点 1a DC 50v 0.1A (抵抗負荷)				
使用可能周囲温度	－ 20℃～ +60℃				
検 出 方 式	近赤外線反射方式				
取 付 高 さ	最大 3.0m				
感度調整機能	有 (感度ボリューム付)				
奥 行 き 範 囲 設 定	(1) 機構的調整手段 本体微調整角度 0°/5° (2) 電気的調整手段 (ディップスイッチ設定) 1/2/3/4 列監視				
幅 範 囲 設 定	標準 / 狭				
干 渉 設 定	4 周波から選択可能 (ディップスイッチ設定)				
環 境 対 策	通常 / レベル 1 / レベル 2 / レベル 3 (ディップスイッチ設定)				
出力保持時間	約 0.5 秒				
静止体検出時間	2 秒 / 10 秒 / 60 秒 / ∞秒 (シャッター側 1、2 列目) 3 ～ 4 列目は 2 秒固定 (ディップスイッチ設定)				
リセット機能	ディップスイッチを変更した場合、6秒後にリセットがかかる。				
設 置 場 所	屋内・半屋外：無目取付				
質 量	約 180g				
外 観	シルバー	ブロンズ	ホワイト	ブラック	ステンカラー
価 格	オープンブライズ				

TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366
金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
広島 (082)223-1138 高松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477
<http://www.takex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■