

# 仕様書

**TAKEX**

品名	音声誘導機	音声誘導機(タイマー付き)
品番	UD-MA	UD-MT
電源電圧	AC100V	
消費電力	10W	11W
電源スイッチ	内部 ON / OFF	
音声ファイル	ファイル形式 : MPEG1-Audio Layer Ⅲ (MP3) ビットレート : 8~320kbps メモリーカード容量 : 128MB (メモリーカードスロットに内蔵)	
音声休止間隔	1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)	
音量調整範囲	(音声1) 音量: 0dB(無音)~75dB±10(最大) / 前方1m (音声2) 音量: 0dB(無音)~75dB±10(最大) / 前方1m	
外部入力端子	a接点(メイク)端子	
外部接続スピーカ	インピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m)	
音声鳴動方法	電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が 常時鳴動。外部入力端子に、無電圧a接点入力があると、 「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。	
	※センサー検知時の(音声2)鳴動時間 設定スイッチにて、4種より1種選択 【0(リアルタイム)、15秒、30秒、60秒】(オフディレイ動作)	
タイマー (UD-MT)	ON・OFF動作回数: 最大30動作(ON・OFF 15セット) ホリデー機能(向こう1週間分指定可能) 設定単位: 1分	
使用可能周囲温度	-10℃ ~ +50℃	
設置場所	屋内専用	
外観	樹脂	
質量	1,100 (UD-MA) / 1,300 (UD-MT) [g]	
外形寸法図	W240×H340×D54[mm]	

品名 音声誘導機  
音声誘導機 (タイマー付き)

品番 UD-MA  
UD-MT



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**

センサー音声誘導機『US-M』『US-MT』  
音声誘導機『UD-MA』『UD-MT』

## 標準メッセージ一覧表

記号	メッセージ内容
A-1	ここは、公衆トイレです。
A-2	ここは、男子トイレです。
A-3	ここは、女子トイレです。
A-4	ここは、身体障害者用トイレです。
A-5	トイレはこちらです。左が男子トイレ、右が女子トイレです。
A-6	トイレはこちらです。左が女子トイレ、右が男子トイレです。
A-7	トイレはこちらです。右が男子トイレ、左が女子トイレです。
A-8	トイレはこちらです。右が女子トイレ、左が男子トイレです。
A-9	こちらはトイレです。左が男子トイレ、右が女子トイレです。
A-10	ここは女子トイレです。奥が男子トイレです。
A-11	ここは男子トイレです。奥が女子トイレです。
A-12	ここは、多目的トイレです。
A-13	ここは、多機能トイレです。
A-14	ここは、だれでもトイレです。
A-15	向かって右が女子トイレ、左が男子トイレです。
A-16	向かって右が男子トイレ、左が女子トイレです。
B-1	ナースセンターで見えています。
B-2	部屋にお戻り下さい。
B-3	看護師が来ます。
B-4	只今留守にしています。
B-5	無断外出はしないでください。
B-6	只今外出中です。
B-7	面会時間外です。
B-8	前方に点字案内板があります。
B-9	また明日お越し下さいませ。
B-10	玄関へお廻り下さい。
B-11	受付へお廻り下さい。

記号	メッセージ内容
B-12	お早ようございます どうぞお入り下さい。
B-13	ごろうさまでした。
B-14	ごろうさまでした お気をつけてお帰り下さい。
B-15	どうぞお入り下さい。
B-16	いらっしやいませ。
B-17	ありがとうございました。
B-18	別の入口にお廻り下さい。
B-19	本日は休業日です。
B-20	本日は休館日です。
B-21	本日は定休日です。
B-22	只今係員が参ります。
B-23	しばらくお待ち下さい。
C-1	ここは、エレベーターです。
C-2	ここは、エスカレーターです。
C-3	ここから、上り階段です。
C-4	ここから、下り階段です。
C-5	ここは、出口です。
C-6	ここは、入口です。
C-7	ここは、眼科病棟です。
C-8	住民課です。
C-9	福祉課です。
C-10	指定日に、ゴミを出してください。
C-11	本日は、ゴミ収集日ではありません。
C-12	不法投棄はお止め下さい。
C-13	ドアが閉ります。
C-14	ご注意下さい。
C-15	足元にご注意下さい。
C-16	そのままお待ち下さい。

\* この一覧表より選択してください。