

ヘルスケア用〈徘徊お知らせ機器〉

ナースコール子機接続専用オプション

変換ジャック（アイホン専用）

※主にマットセンサー、ベッドセンサーを既設のアイホンのナースコールに直接接続してご利用頂く機器です。

			アイホンNFR3ピン変換ジャック HC-N3J <ul style="list-style-type: none">●アイホン製NFX3ピンナースコール接続用ジャック●マットセンサー及び各種受信機を接続する場合に使用します●リード線長さ1.5m●アイホン専用です
			アイホンNFR5ピン変換ジャック HC-N5J <ul style="list-style-type: none">●アイホン製NFX5ピンナースコール接続用ジャック●マットセンサー及び各種受信機を接続する場合に使用します●リード線長さ1.5m●アイホン専用です
			アイホンNFR6ピン変換ジャック HC-N6J <ul style="list-style-type: none">●アイホン製NFX6ピンナースコール接続用ジャック●マットセンサー及び各種受信機を接続する場合に使用します●リード線長さ1.5m●アイホン専用です

〈接続例〉



- ビーナース変換ジャック HC-3.5J**
- アイホン製ビーナース専用
 - オプション入力コンセント NLR-OPA用
 - オプション入力コード NLR-CA-OPA用（アイホン製）
 - ※既存のナースコール子機にオプション入力コンセントがない場合は、オプション入力コードが必要になります。

〈接続例〉

